

より便利に
ノズル電動駆動
「301」登場！



New
Fuji Impulse
Vacuum Sealer

V-301

電動のノズル出し入れ

「ノズル出/入ボタン」を押すと脱気ノズルが前進してきます。

「脱気開始ボタン」を押し、「脱気設定つまみ」で設定した※脱気時間が経過しますと脱気が終了し、電動でノズルが初期位置に後退し、脱気ポンプが停止します。

シール工程完了後、ノズルが自動で前進します。

※「脱気設定つまみ」を“連続”に設定した場合は「ノズル出/入ボタン」をもう一度押して脱気を終了させますと電動でノズルが初期位置に後退し、脱気ポンプが停止します。

簡単な操作はそのまま

袋をテーブルの上に乗せ、脱気終了後テーブルを押し下げてシールを行う、と言う簡単な作業はそのままです。

包装毎の手動操作2工程を無くしました。

袋をセットの後、レバー操作でノズルを出し入れすることなく、加熱工程へ進めることができますので、従来品のV-300と比較して作業効率が向上しています。

脱気時間は、操作パネル上の「脱気設定つまみ」を回すことで袋の大きさや内容物に応じて調整することが可能です。

各作業工程を操作パネルのランプ表示により目で確認しながら作業を行うことができます。

到達真空度 -58.6kpa

脱気速度 10L/min

シールサイズ 幅 5 or 10mm x 長 300mm

対応包材厚み

V-301 : PE=0.4mm, PP=0.3mm, NY=0.3mm, PVA=0.3mm, その他ラミネート=0.4mm

V-301-10W : PE=0.6mm, PP=0.4mm, NY=0.4mm, PVA=0.4mm, その他ラミネート=0.5mm

Vacuum

V-301

さらに簡単な操作での
脱気包装が可能になった V-301シリーズ


ココに注目ください!

- シール幅は? 安心の10mm幅シールが可能
- シール長さは? 長さ300mmのシールが可能
- 対応包材の厚みは? V-301は最大厚0.5mmまで対応
V-301-10Wは最大厚0.6mmまで対応
様々な包材に対応できるようにシール加熱時間は
0.1～2.3秒の範囲で設定可能
- 脱気速度は? 脱気速度10L/minの真空ポンプを内蔵
到達真空度は-58.6kpa
- 万一のトラブル対応は? 断線警報機を装備
ヒーターに破損や取り付けの不備があった場合、ブザー音で警告

Electromotive nozzle system

Sealing Dimension W5 or 10 x L300mm

Ultimate pressure -58.6kpa



上写真は V-301-10W です

主な用途

- 脱気包装
生鮮食品、珍味、野菜、果物、コーヒー豆、
電子部品、半導体など
- 脱酸素材併用脱気包装
生菓子、茶、漢方薬、毛皮製品など
- 中身が動かない程度の脱気包装
山菜、文具、玩具、部品クッション材など

水物対応フィルター装着可能

水物の脱気包装用にオプションで大容量フィルターを取り付けることが可能です。
脱気終了後、フィルターにたまった水分を自動で排出します。

主な仕様

製品名	V-301	V-301-10W
電源	100V	100V
消費電力	5mm ヒーター装着時：560W、10mm ヒーター装着時：1050W	1050W
シール幅	5mm 10mm	10mm
シール方式	片側下加熱	上下加熱
質量	12.3kg	13kg
機械寸法	幅 395mm x 奥行 430mm x 高 228mm	幅 395mm x 奥行 430mm x 高 228mm

製造元 **富士インパルス株式会社**

<http://www.fujiimpulse.co.jp>

本社／営業部
本社ショールーム
〒561-0834 大阪府豊中市庄内茶町 4-23-18
TEL. (06)6335-1234 FAX. (06)6335-5719
修理アフターサービスのお問い合わせは
TEL. (06)6335-1546
FAX. (06)6335-5537

東日本ショールーム
〒270-0163 千葉県流山市南流山 2-27-6
TEL. (04)7157-7511 FAX. (04)7157-7512
福岡ショールーム
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-18-6
大成博多駅前ビル 1F
TEL./FAX. (092)481-8532

取扱特約店

発売元 **三井物産株式会社**