


加熱温度制御・上ヒーター仕様 メディカルシーラー OPL MD シリーズ



写真は OPL-300-5MD

富士インパルス：メディカルシーラー：OPL MD シリーズは、フィルムが袋の一方だけにある滅菌バックなどの包装資材を確実にシーリングできるように片側上部加熱式を採用した電動シーラーです。

滅菌バックの透明なフィルム面を上側にして医療器具などを目視で確認しながらシーリングしていただくことができます。

加熱温度制御（＝オンパル）機能で実現する高精度シーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮いたします。

主な特徴

- 加熱温度コントロール機能（＝オンパル）を搭載し、理想的な加熱温度＝「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。長時間の連続使用後もシール条件・仕上がり精度を一定にすることができます。無駄なシール加熱・冷却がなく省エネルギー・高作業

率で、しかも消耗部品の寿命が長くなりたいへん経済的です。

- オプションにて製造年月日などをシールと同時に印字できる電子プリンター FEP-OS-N1（外側印字器）を取り付け可能です。

印字例

有効期限 08.01.16
滅菌日 07.10.16

- ボタン操作で設定した数値を液晶ディスプレイで確認しながら加熱温度、加熱・冷却時間などの各モード設定を行います。

主な仕様

- ・シール方式：片側上加熱
- ・シール長：長さ 300、450、600mm の製品があります
- ・シール幅：5、10mm の製品があります
- ・加熱温度：60～250℃
- ・冷却温度：40℃～設定した加熱温度

製造元 **富士インパルス株式会社**

<http://www.fujiimpulse.co.jp>

本社／営業部
本社ショールーム
〒561-0834 大阪府豊中市庄内茶町 4-23-18
TEL. (06)6335-1234 FAX. (06)6335-5719

修理アフターサービスのお問い合わせは
TEL. (06)6335-1546
FAX. (06)6335-5537

東日本ショールーム
〒270-0163 千葉県流山市南流山 2-27-6
TEL. (04)7157-7511 FAX. (04)7157-7512

福岡ショールーム
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-18-6
大成博多駅前ビル 1F
TEL./FAX. (092)481-8532

取扱特約店

発売元 **三井物産株式会社**